



[Zum Produkt](#)



[Datenblatt](#)

ZUB 3-Wannen - gekühlt R290

Der gekühlte Zubringerwagen für die optimale Speisenqualität- und Ausgabe.

Der robuste Edelstahlwagen mit integrierter Kühlmaschine sowie Kühlwanne für beste Speisenqualität. Ideal zum sicheren Transport, Verteilen am Band und Ausgeben von Speisen im GN-System.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel.

Funktionell individualisierbar je nach Anforderung bspw. mit einem Aufsatzbord (Licht).

Für die Gesamtlösung am Speisenverteilband perfekt in Kombination mit weiteren mobilen Produkten, wie thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl, verschiedenen Staplern, Regal-, Bankett-, sowie Transport- und Ausgabewagen.

TECHNISCHE MERKMALE

ZUB 3-Wannen - gekühlt R290



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	1190 x 665 x 900 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	62 kg
Anschlusswert	265 W
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	2.500 mm
Kühlbereich	+2°C bis +10°C
Schutzart	IPX0
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm
Kältemittel	R290
GN-Tiefe	200 mm

Bestellnummer 88 16 08 05

VORTEILE

- Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.
- Abdeckung abgekantet, umlaufend verkröpft. Schutz vor Schmutz-/Wassereintritt.
- Tiefgezogene Kühlwanne, fugenlos eingeschweißt.
- Mit natürlichem und somit umweltfreundlichen sowie einem leistungsstarken Kühlmittel R290.
- Mobil mit rostfreien, feststellbaren Rollen und stirnseitigem Schiebegriff.
- Stoßbecken für Rammschutz sowie stoßgeschütztes Schaltelement.
- Integrierter Ablasshahn für eine schnelle und einfache Reinigung.