

## Vollsichtbrille Le Mans,

Vollsichtbrille Le Mans mit indirekter Ventilation - ausgeklügeltes Be-/ Entlüftungssystem, komfortable, ergonomisch designte Panoramaschutzbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung, extrem großes Sichtfeld, beschlagfreie Polycarbonatscheibe, hoher Tragekomfort durch verstellbares Kopfband, abdichtender Sitz, kann alleine oder über anderen Korrektionsbrillen getragen werden - geeignet für Brillenträger



**Artikel-Nr.:** 7992

<b>Beschreibung:</b>	Vollsichtbrille Le Mans, indirekt belüftet, 12 Stk/Box
<b>Material:</b>	Polycarbonat
<b>Verpackungs Einheiten:</b>	1 Stück / 60 Stück
<b>Schutzstufe Sichtscheibe:</b>	BT-9
<b>Schutzstufe Gestell:</b>	3,4,9-BT
<b>Optische Güteklasse der Sichtscheibe:</b>	1 – verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, geeignet für den Dauergebrauch
<b>Tönungsfarbe:</b>	Klar / farblos
<b>Farbe:</b>	klar
<b>Größe:</b>	universal
<b>Brillen Normen:</b>	DIN EN 166 - Allgemeine Anforderungen, garantierter Mindestwiderstand beim Schutz vor gängigen Risiken
<b>Codierung der Stoßfestigkeit des Augen-/Gesichtschutzes:</b>	B - Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s) T - Getestet unter extremen Temperaturen (-5°C, + 55°C)
<b>Brillenkategorie:</b>	Überbrille Vollsichtbrille
<b>Belüftung bei Vollsichtbrillen:</b>	Belüftung bei Vollsichtbrillen indirekt belüftet
<b>Scheibeneigenschaften:</b>	beschlagfrei
<b>Gestellfarbe:</b>	Klar