

**bott**

## Schubladenschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 800 x 1050 x 550 mm, 5 Schublade(n), Mit Vollauszug, Korpus mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Puverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

Artikelnummer: 232081



### Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 800 x 1050 x 550 mm
- 5 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x100 mm/3x175 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Traglast je Schublade 75 kg
- Mit Vollauszug
- Schubladenauszug 100 %
- Korpus mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Puverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

Möbeltyp	Schrank	Auszug Schublade	100 %
Schranktyp	Schubladenschrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Material	Stahl	Farbe Front	purpurrot // RAL3004
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche Korpus	mit Puerbeschichtung
Höhe	800 mm	Oberfläche Front	mit Puerbeschichtung
Breite	1050 mm	Auszugsperr	nein
Tiefe	550 mm	Auszugsart	Vollauszug
Schubladen Anzahl	5 Stück	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	2x100 mm/3x175 mm	Gewicht	85,135 kg
Schubladentraglast	75 kg		

## Zubehör

233000		Trenn- und Steckwände, mit 7 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233001		Trenn- und Steckwände, mit 7 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233002		Trenn- und Steckwände, mit 13 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233003		Trenn- und Steckwände, mit 13 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233004		Trenn- und Steckwände, mit 21 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233005		Trenn- und Steckwände, mit 21 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233016		Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 1050 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz
233035		Abrollrand, Für Schubladenschrank, Breite x Tiefe 1050 x 550 mm, in schwarz
233078		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1050 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot
233087		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 1050 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot
233443		Abdeckplatte für Schubladenschrank, für Schrank Breite x Tiefe 1050 x 550 mm, aus Buche-Multiplex in Dekor braun

233444		Abdeckplatte für Schubladenschrank, für Schrank Breite x Tiefe 1050 x 550 mm, aus Spanplatte mit Linoleumbelag in Dekor grau
233449		Schubladeneinsatzset, mit 33 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau

### Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen