

Moravia Kabelbrücke MORION

MORAVIA
kompetent und fair

Für Geschwindigkeiten < 10 km/h,
Winkelstück links, Breite x Tiefe 590 x
570 mm, Überfahrhöhe 50 mm, Aus
Hartgummi in gelb/schwarz, 5
Kabelkanäle, 38 x 35 mm



Artikelnummer: 254252





Kabelbrücke

- Für Geschwindigkeiten < 10 km/h
- Winkelstück links
- Breite x Tiefe 590 x 570 mm
- Überfahrhöhe 50 mm
- Aus Hartgummi in gelb/schwarz
- Ausgestattet Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen
- 5 Kabelkanäle, 38 x 35 mm

Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Material Fahrbahnschwelle	Hartgummi
Sicherheitsausstattung	Kabelbrücke	Farbe Element	gelb/schwarz
max. Geschwindigkeit	10 km/h	Fahrbahnschwellen Ausstattung	Unterseite mit Antirutsch- Gummilippen
Element	Winkelstück	Anbauseite	links
Breite	590 mm	Kabelkanal Anzahl	5 Kabelkanäle
Tiefe	570 mm	Maße Kabelkanal	38 x 35 mm
Überfahrhöhe	50 mm	Gewicht	7,5 kg

Dazu passt auch ...

141963		Leitzylinder, Form rund, Höhe x Durchmesser 760 x 100 mm, aus Polyethylen in rot/weiß, retroreflektierend, Pfosten selbstaufrichtend und notfalls überfahrbar, ohne Fuß
226210		Fahrradständer, Höhe x Länge x Tiefe 250 x 1580 x 390 mm, 5 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
361701		Parkbügel, Höhe x Breite 500 x 760 mm, aus Stahl feuerverzinkt in alu-rot, klappbar, verschließbar mit Zylinderschloss, zum Aufdübeln
520056		Eckenschutz, Form Winkel, Höhe x Länge x Breite 30 x 1000 x 30 mm, aus Polyurethan, in gelb/schwarz, selbstklebend