

Rollcart Langmaterialwagen

Traglast 2000 kg, Ladefläche Länge x Breite 2500 x 600 mm, Plattform offen mit 2 Materialmulden, Aufbauten: 4 Rungen, Rungen herausnehmbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 404924

Rollcart Langmaterialwagen

Traglast 2000 kg

Langmaterialwagen

- Traglast 2000 kg
- Ladefläche Länge x Breite 2500 x 600 mm
- Ladehöhe 420 mm
- Plattform offen mit 2 Materialmulden
- Aufbauten: 4 Rungen, Rungen herausnehmbar
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- mit Vollgummi-Bereifung
- Radanordnung rhombisch
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	lichte Breite	600 mm
Wagentyp	Langmaterialwagen	Euronorm	nein
Traglast	2000 kg	Plattform	offen
Aufbauten	4 Rungen	Plattform Ausstattung	2 Materialmulden
Aufbauten Funktion	Rungen herausnehmbar	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Ladeflächenlänge	2500 mm	Radlager	Kugellager

Ladeflächenbreite	600 mm	Bereifung	Vollgummi
Ladehöhe	420 mm	Radanordnung	rhombisch
Rungen-Nutzlänge	600 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Lenkstange	nein	Garantie	5 Jahre
Breite	720 mm	Gewicht	115 kg

Dazu passt auch ...

149422		Stirnrad-Flaschenzug, Zuglast 3000 kg, Standardhub Länge 3 m, Anzahl Kettenstränge 1
210710		Hydraulik-Palettenheber, Traglast 1000 kg, Gabellänge 1150 mm, Tragbreite 540 mm, Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 82 x 80 mm
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
529663		Kabelbrücke, Für Geschwindigkeiten < 10 km/h, Grundelement, Breite x Tiefe 1200 x 210 mm, Überfahrhöhe 65 mm, Aus Recycling-Kautschuk in schwarz, 3 Kabelkanäle, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm
670524		Zurrgurt, Zurrgurt einteilig mit selbstsicherndem Ratschehebel, Zugkraft 5 t, Gurtlänge 8000 mm, Breite 50 mm, in orange