

## Pollerleuchtenrohr

Projekt · Referenznummer

Datum

## Produktdatenblatt

**Anwendung**

Pollerleuchtenrohr  $\varnothing$  190 mm  
mit abschließbarer Tür und 2 eingebauten  
Schutzkontaktsteckdosen.  
Für die Verwendung im modularen  
Systempollerleuchten-Programm.


**Produktbeschreibung**

Pollerleuchtenrohr aus Aluminium  
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®  
Montageplatte aus Aluminiumguss  
Montageplatte zum Aufschrauben auf  
ein Fundament oder auf ein Erdstück  
Montageplatte mit zwei Teilkreisen:  
 $\varnothing$  100 mm, 3 Langlöcher 9 mm breit  
 $\varnothing$  132 mm, 3 Langlöcher 9 mm breit  
Abschließbare Tür  
Sicherheitsschloss BKS mit 2 Schlüsseln  
Durchstecköffnung für Stecker mit  
Leitung, Breite 90 mm  
Anschlusskasten gemäß  
DIN 43 628/ VDE 0660 · Teil 505  
Gehäuse besteht aus schlagzähem  
Kunststoff - Polycarbonat  
Brandschutz nach VDE 0304 Teil 3,  
schwer entflammbar und selbstverlöschend  
Gehäusedeckel klar mit Schraubbefestigung  
3 Kabeleinführungen mit zweiteiliger  
Kunststoffdichtung und integrierter  
Zugentlastung für Erdkabel 5 x 16<sup>□</sup>  
4 Leitungseinführungen mit Dichtnippel  
für Leuchtenanschlussleitungen  
2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A · 250 V  $\sim$   
nach DIN 49440-1

Geeignet für eine elektrische Belastung nach  
DIN VDE 0620-2-1 mit Schutzkontaktstecker  
nach DIN 49441 oder DIN 49406  
1 FI - Schutzschalter 4 polig 40 A / 30 mA  
3 Sicherungshalter mit Schraubkappe  
für Schmelzsicherung Neozed D01 bis 16 A  
mit eingesetzten Sicherungen Neozed D01  
1 x 6 A (Leuchte) und  
2 x 16 A (Schutzkontaktsteckdosen)  
Betriebstemperatur: -25 °C bis 40 °C  
Schutzklasse I  
Schutzart IP 54  
Staubgeschützt und Schutz gegen  
Spritzwasser nur in Verbindung mit montiertem  
Pollerleuchtenkopf oder Rohrabschluss  
**CE** – Konformitätszeichen  
Gewicht: 8,5 kg

**Ergänzungsteile**

**70 896** Erdstück  
mit Befestigungsflansch aus feuerverzinktem  
Stahl. Gesamtlänge 500 mm.  
3 Befestigungsschrauben M8 aus Edelstahl.  
Teilkreis  $\varnothing$  132 mm.  
Es gibt dazu eine gesonderte  
Gebrauchsanweisung.

**Bestellnummer 99 626**

Farbe wahlweise Grafit oder Silber  
Grafit – Bestellnummer  
Silber – Bestellnummer + **A**