


Brandwerende hollewandozen

**HWD50L-BW brandwerende Hollewand inbouwdoos Ø 16/19 mm**

- Maximaal 90 minuten brandwerend in een geïsoleerde wand.
- Maximaal 60 minuten brandwerend in een niet-geïsoleerde wand.
- Getest in een niet-dragende wandconstructie met aan beide zijden 2 x 12,5 mm gipskartonplaten.
- Halogeenvrij.
- Voorzien van combi-tuiten 16/19 mm.
- In combinatie met afdichtdop HWD50L (art. nr. AT1065) geschikt voor luchtdichte toepassingen.
- Standaard geschikt voor plaatdikte 25 mm.
- Met bodemtuit.
- Toepasbaar bij 'open' wanden.
- Zijdelingse bevestiging middels HSB-steun mogelijk (art. nr. AT1052).

Artikelnr.:	AT1068
EAN:	8712259311395
Verpakkinghoeveelheid	25 st.
Buis diameter	16 / 19 mm
Ø Gatzaag	76 mm
Hart-op-hart-maat	71 mm
Buitenmaat	65 mm
Binnenmaat	50 mm
Montagewijze	Holle wand
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Breedte	
Lengte	
Diameter	76 mm
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Rood
Uitvoering	Enkel
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Functiebehoud	E60
Uitvoering deksel	Geen
Inwendige diepte	50 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Uitgerust met	-
Vorm	Rond
Buisvergrendeling	Ja
Bouwworm	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Aantal invoeren	2
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	16/19 mm
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Achterinvoer	Nee
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	-
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee

Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Ja
Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde tuiten	
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Dubbele spruit
Met nagelstrip	Nee
Speciale toepassing	Brandbeveiliging
Verzending	25

Voor brandwerende hollewanden heeft Attema een compleet assortiment hollewandozen. Deze zijn net zo makkelijk te monteren als de standaard hollewandozen. De brandwerende dozen zijn uitgevoerd in de kleur rood, waardoor ze duidelijk te onderscheiden zijn van hollewandozen die niet zijn voorzien van het brandwerende materiaal. Afhankelijk van het type wand en de toepassing wordt een maximale brandwerendheid van 90 minuten gerealiseerd.