

## AARDINGSPENKLEM, BRONS, GWMTL, 5/8"-3/4" DIA, MAX 70 MM<sup>2</sup> STRENGEN, 14MM SLEUTEL

### CATALOG NUMBER

---

**C34**



### FEATURES

---

Voor gebruik met verkoperde aardingsstangen

Parts that are UL 467 Listed are suitable for direct burial in earth or concrete

### PRODUCTKENMERKEN

---

Article Number: 158170

Material: Geweermetaal

Ground Rod Diameter, Nominal: 5/8" – 3/4"

Ground Rod Diameter, Actual: 14,2 – 17,2 mm

Conductor Size: 70 mm<sup>2</sup> in strengen max.


Wrench Size: 14 mm

Complies With: IEC® EN 62561-1

Torque: 25 N-m

## DIAGRAMS

---



## WAARSCHUWING

---

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**