

**Artikelnummer:** 129573

**Kurzbeschreibung:** Plooibare steekwagen Ruxxac Cart Cross, draagvermogen 75 kg

**Langbeschreibung:** Plooibare steekwagen Ruxxac Cart Cross:

Originele RuXXac karren passen in de kleinste nis: de gereedschapskast, de bestelwagen en zelfs in de reeds volle bagageruimte. Hoog draagvermogen met een laag eigengewicht door optimale aansluiting van speciale kunststof-, aluminium- en stalen buizen. De extra brede 200 mm brede wielen met dubbele kogellagers en lekvrije polymeerbanden zorgen voor een perfecte wendbaarheid, zelfs op oneffen, zanderige of zachte oppervlakken.



[ul]<li> Breedte open/gevouwen: 615/480 mm</li><li> Hoogte open/gevouwen: 1110/720 mm</li><li> grootte van de emmer: 480 x 410 mm</li><li> Draagvermogen: 75 kg</li><li> Eigen gewicht: 6,3 kg</li>[ul]

<b>Technische details</b>[ul]<li> Materiaal: speciale kunststof-, aluminium- en stalen pijp</li><li> Gewicht: 6,3 kg</li><li> Vervoerstype: Stapelwagen</li><li> Bladdiepte: 410 mm</li><li> emmerbreedte: 480 mm</li><li> Uitrusting: met sjerriem</li><li> Opvouwbaar: ja</li><li> Draagvermogen: 75 kg</li><li> Wieldiameter: 200 mm</li><li> breedte: 95 mm</li><li> wiellager: dubbele kogellagering</li><li> Banden: lekvrije polymeerbanden</li><li> Kleur: grijs/zwart</li><li> Plaats: Binnen/openlucht</li><li> Type transport: handmatig</li><li> Levering: gemonteerd</li><li> Diepte: 120 mm</li>[ul]

