

Sprossen-Gelenk-Universalleiter

Universelle Aluminium-Gelenkleiter einsetzbar als Anlege-, Stehleiter und als Arbeitsbühne (4 x 3 Sprossen).

- + Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- + Zwei breite stabile Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
- + Rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- + Leicht verstaubar
- + Variante mit 4 x 3 Sprossen mit nässeversiegeltem und rutschhemmenden Plattform-Set (Größe 151 x 30 cm) bestehend aus zwei Platten aus Phenolharz-Siebdruck ausgestattet



4 x 3
incl.

DIN EN 131-4
Produced according to the new Norm

SafetyCap



SpeedMatic System



Technik-Clip ansehen






SafetyServices
Seite 234




Elektrisch ableitfähige
Traversenfußkappen
Zubehör: Seite 100



professional + domestic/private



Sprossenanzahl			4 x 3 (incl.)	4 x 4	
1		A bis ca.	m	4,40	5,50
		B ca.	m	2,40	3,50
		C ca.	m	3,55	4,70
		D ca.	m	3,45	4,50
2		A bis ca.	m	3,05	3,60
		B ca.	m	1,05	1,60
		C ca.	m	1,80	2,35
		D ca.	m	1,75	2,25
3		A bis ca.	m	2,95	-
		B ca.	m	0,95	-
		C ca.	m	0,95	-
		D ca.	m	0,95	-
Traversenbreite ca.			m	0,80	0,85
Produktgewicht ca.			kg	17,0	14,5
	Breite (B) ca.	m	0,40	0,40	
	Tiefe (T) ca.	m	0,30	0,30	
	Länge (L) ca.	m	1,00	1,30	
Art.-No.				123909	123503

Combi System							
	4x3-4x4	4x3-4x4	4x3-4x4	4x3-4x4	4x3	4x3-4x4	
Seite 96	①	②	④	⑥	⑦	⑧	