



Elektrische Daten

Betriebsspannung	≤ AC/DC 250 V
Strom pro Anschluss max.	12 A
Summenstrom pro Potential max.	12 A

Sicherheit und Schutz

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten

Gesamte Anzahl der Potentiale	4
Steckrichtung	vertikal
Anschlussstechnik	CAGE CLAMP®
WAGO Klemme	WAGO Serie 739
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Hinweis (Leiterquerschnitt)	12 AWG: THHN, THWN

Geometrische Daten

Breite	115 mm / 4.528 inch
Höhe	85 mm / 3.346 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	45 mm / 1.772 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35
Gehäusebauform	Montagesockel

Werkstoffdaten

Brandlast	1,201 MJ
Gewicht	156,6 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb bei U_N)	-20 ... +50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... +80 °C

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 8.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780
VPE (UVPE)	5 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454423476
Zolltarifnummer	85369010000