



## Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS nach DIN 338 Typ N ECO

<b>Qualitätsstufe:</b>	Plus
<b>Norm(en):</b>	DIN 338
<b>Toleranz:</b>	h8
<b>Material:</b>	HSS
<b>Spitzenanschliff:</b>	Kegelmantel
<b>Spitzenwinkel:</b>	118°
<b>Kerndicke:</b>	normal
<b>Kernanstieg:</b>	normal
<b>Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):</b>	normal
<b>Nutenform:</b>	normal
<b>Übrige Konstruktionsmerkmale nach:</b>	DIN 1414
<b>Oberfläche:</b>	dampfangelassen
<b>Aufnahme:</b>	Zylindrisch
<b>Verwendung:</b>	Stahl, Guss, Graphit, Bronze, Messing, Aluminium,
<b>Verpackung:</b>	Quadro Pack je 10 Stück bis Ø 10; je 5 Stück ab Ø 10,1; je 1 Stück ab Ø 16,5

Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen und technische Änderung vorbehalten.

### Leistungsstarker Standardbohrer

- > Hohe Rundlaufgenauigkeit
- > Hohe Bruchsicherheit
- > Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C
- > Gute Spanabfuhr