

Nosiče označení vodiče - PATG HF 1/15 - 1014046

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Označovací nosič vodiče, transparentní/černý, nepopsaný, typ montáže: nasunutí, průměr kabelu: 1,3 - 2,8 mm, velikost popisového pole: 4 x 15 mm

Vaše výhody

- Pouzdro PATG HF... je neztratitelný nosič štítků
- Značení probíhá vhodnými zástrčnými štítky UCT-WMT ... a UC-WMT...
- Kvůli vlastnostem plastu PATG HF ... je zapotřebí vysoce kvalitní tekuté potíštění UC-WMT... pomocí BLUEMARK...
- Tyto systémy označení vodičů sestávají z nosičů označení a zástrčných štítků
- Použití kvalitních plastů umožňuje maximální požadavky železničního a automobilového průmyslu
- Rozsáhlé atesty zaručují mezinárodní využití

Obchodní data

| | |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 1000 |
| GTIN | 4046356779333 |

Technické údaje

Rozměry

| | |
|---------------|-------------------|
| Délka (b) | 15 mm |
| Šířka (a) | 5,7 mm |
| Průměr kabelu | 1,3 mm ... 2,8 mm |

Okolní podmínky

| | |
|----------------------------|------------------|
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
|----------------------------|------------------|

Všeobecné

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Barva | transparentní/černá |
| Provedení | Profil |
| Obsažené látky | bez silikonu, halogenů a kadmia |
| Materiálem | TPU |
| shodný s RoHS | ano |
| Označení způsobu montáže | nasunutí |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Index kyslíku (DIN EN ISO 4589-2) | 33% |
| Třída I | 4 |
| Třída F | 1 |
| R22 | HL 1 - HL 3 |

Nosiče označení vodiče - PATG HF 1/15 - 1014046

Technické údaje

Všeobecné

| | |
|------------|-------------|
| R23 | HL 1 - HL 3 |
| R24 | HL 1 - HL 3 |

Normy a určování

| | |
|---|-------------|
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |

Klasifikace

eCl@ss

| | |
|-------------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190219 |
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 | 27149103 |
| eCl@ss 5.1 | 27400400 |
| eCl@ss 6.0 | 27149100 |
| eCl@ss 7.0 | 27149153 |
| eCl@ss 8.0 | 27400401 |
| eCl@ss 9.0 | 27400401 |

ETIM

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC002248 |
| ETIM 6.0 | [NO ASSET AVAILABLE: TXB,10909057,P] |
| ETIM 7.0 | EC002248 |

UNSPSC

| | |
|----------------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39131504 |

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>