

PAVOY

Universalschrank

Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 205223



PAVOY Sichtfenster-Schrank Basis

Universalschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Stahlblechkonstruktion
- Flügeltür mit Sichtfenster
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Sichtfenster aus Acrylglas
- Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 80 kg
- Im Raster von 17 mm verstellbar
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035

Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035
Lichtgrau
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035
Lichtgrau
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schranktyp	Universalschrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Türtyp	Sichtfenstertür	Unterbau	Sockel
Höhe	1950 mm	Material	Stahlblech
Breite	1000 mm	Höhenverstellraster Ebene	17 mm
Tiefe	400 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Griff	Drehgriff
Traglast Fachboden	80 kg	abschließbar	ja
elektrisch leitend	nein	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Zertifizierung	GS // TÜV
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Garantie	10 Jahre
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Gewicht	59 kg

Zubehör

205234



Stahlboden für Universalschrank, für Schrank Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm, Traglast 80 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Dazu passt auch ...

146303



Mobiler Aktenvernichter, Schnittart Partikel 4x10 mm, Schnittleistung bis 6 Blatt, Behältervolumen 30 l, Sicherheitsstufe: P-4, O-1, T-2, E-2, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 444 x 360 mm

146387



Magnetrahmen, DIN A5 im Hoch-/Querformat, Rahmen in schwarz, Rückseite magnetisch