

## PAVOY Vertikalschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm, Doppel-Flügeltür, 3 Vertikalauszüge, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau

Artikelnummer: 223805



## PAVOY Vertikalschrank

### viel Platz auf wenig Fläche

Vertikalschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Doppel-Flügeltür
- mit Drehgriff
- Türöffnungswinkel 180 °
- 3 Vertikalauszüge
- Traglast je Auszug 200 kg
- mit Einzelauszugssperre
- verschließbar mit Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Türen gemeinsam verschließbar
- Unterbau Sockel

- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau
- TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
Schranktyp	Systemschrank	Schließfunktion	Türen gemeinsam verschließbar
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Unterbau	Sockel
Höhe	1950 mm	Material	Stahlblech
Breite	1000 mm	Türöffnungswinkel	180 °
Tiefe	600 mm	Auszugsführung	mit Teleskopschiene
Schrank Ausstattung	Vertikalauszüge	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Vertikalauszüge Anzahl	3 Stück	abschließbar	ja
Traglast Auszug	200 kg	Griff	Drehgriff
Farbe Korpus	lichtgrau	Zertifizierung	TÜV geprüft
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Garantie	10 Jahre
Oberfläche Front	pulverbeschichtet	Gewicht	162 kg

## Dazu passt auch ...

221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221121		Wischtuch, 1500 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 450 m x 290 mm, Papierqualität Zellstoff, In altrosa
222681		Handreinigungsgel, parfüm- und silikonfrei, Geruch Zitrone
531287		Inforahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in rot, Rückseite selbstklebend