


Haspelketten-Laufkatze

Zuglast 1000 kg, Flanschbreite 64 - 203 mm

Artikelnummer: 908014



Haspelketten-Laufkatze

Traglast 1000 kg

Haspelketten-Laufkatze

- Zuglast 1000 kg
- Flanschbreite 64 - 203 mm
- Anzahl Kettenstränge 1
- Breite x Tiefe 338 x 246 mm
- mindestens 0,9 m Kurvenradius
- Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau
- Laufräder aus Stahlguss in schwarz
- ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
- Laufrad Durchmesser innen / außen 68 / 81,5 mm
- mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
- Gewicht 18 kg

Hebegerät	Hebezeug	Durchmesser Laufrad außen	81,5 mm
Hebezeugtyp	Haspelketten-Laufkatze	min. Kurvenradius	0,9 m
Zuglast	1000 kg	Oberfläche	lackiert
Bedienung Hub	manuell	Material Laufrad	Stahlguss
Flanschbreite	64-203 mm	Farbe Laufrad	schwarz
Strangzahl	1 Stück	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Maß F	125 mm
Breite	338 mm	Maß G	2 mm
Tiefe	246 mm	Laufkatze Ausstattung	mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
Länge Bedienungskette	2,5 m	Laufräder Laufeigenschaft	ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
Durchmesser Laufrad innen	68 mm	Gewicht	18 kg

Zubehör

907995		Haspelkette für Mehrbedienlänge, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
908116		Größere Flanschbreite für Laufkatze, Traglast 1000 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

149457		Druckluft-Kettenzug, Traglast 250 kg, Anzahl Kettenstränge 1, Hakenaufhängung
--------	---	---