

# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

## 82-6151.0134 - Leuchtmelder 22 mm Edelstahl

### 82-6151.0134 - Leuchtmelder 22 mm Edelstahl



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

#### Montage

Bauform	flach
Einbauöffnung	Ø 22 mm

#### Front

Frontabmessung	Ø 25 mm
Frontform	rund
Frontring Form	flach
Frontrahmen Material	Edelstahl

#### Allgemeine Attribute

Betriebsspannung	24 V AC/DC
Gewicht	0.018 kg
Betriebsstrom	10 mA

#### Bedien-/Anzeigeteil

Druckhaube Optik	opak
Druckhaube Material	Edelstahl
Druckhaube Form	gerade (flach)
Druckhaube Ausleuchtung	ausleuchtbar
Druckhaube Farbe	Edelstahl

#### IP-Schutzart

Frontschutzart	IP 65 & IP 67
----------------	---------------

#### Anschlussart

Anschluss	Löt 2.8 x 0.5 mm
-----------	------------------

#### Ausleuchtung

Ausleuchtung	Ring mit LED grün
--------------	-------------------


#### Funktion

Leuchtmelder	
--------------	--


# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

82-6151.0134 - Leuchtmelder 22 mm Edelstahl

## Abmessungen



## Einbauöffnungen



## Schaltschema



## Bauteillayout

