

Nr. 155 Seitenrollen mit Walzenlager

Gehäuse aus Stahl verzinkt, Seilrolle aus Grauguss.
Alle Maße in mm.



| | 40 | 50 | 65 |
|----------------------|------|------|------|
| Rollenaußen-Ø | 40 | 50 | 65 |
| Rillengrund-Ø | 32 | 40 | 55 |
| Rillenbreite | 8 | 8 | 8 |
| Rillentiefe | 4 | 5 | 5 |
| Kranzbreite | 10,5 | 12 | 12 |
| Gehäusebreite | 30 | 30 | 50 |
| Gehäusetiefe | 19 | 19 | 20 |
| Anschraubloch-Ø | 4 | 4 | 4 |
| Lochabstand Breite | 18 | 18 | 40 |
| Lochabstand Höhe | 88 | 88 | 110 |
| Baulänge | 105 | 105 | 132 |
| Seil-Ø max. | 6 | 7 | 7 |
| Tragfähigkeit in kg | 10 | 15 | 18 |
| Gewicht in kg ca. | 0,16 | 0,18 | 0,35 |

Nr. 156 Seitenrollen mit Gleitlagerung

Gehäuse aus Stahl verzinkt, Seilrolle aus Grauguss. Größe 30 mm nur mit verzinkter Stahlrolle lieferbar.
Alle Maße in mm.



| | 30 | 40 | 50 | 60 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Rollenaußen-Ø | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Rillengrund-Ø | 22 | 32 | 42 | 50 |
| Rillenbreite | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Rillentiefe | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Kranzbreite | 10 | 11,5 | 12 | 12 |
| Gehäusebreite | 36,5 | 40 | 52 | 60 |
| Gehäusetiefe | 18,5 | 23 | 23 | 23 |
| Anschraubloch-Ø | 4,5 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Lochabstand | 62 | 72 | 83 | 90 |
| Baulänge | 78 | 91 | 102 | 115 |
| Seil-Ø max. | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Tragfähigkeit in kg | 10 | 10 | 15 | 18 |
| Gewicht in kg ca. | 0,10 | 0,13 | 0,20 | 0,26 |