

Datenblatt: All-In-One PC's - Industry-Line

Die „Industry-Line“ zeichnet sich durch Robustheit und Langlebigkeit aus. Ein Metallgehäuse und eine optionale Schutzscheibe, sowie die Auslegung auf einen 24/7 Betrieb, gibt Ihnen professionelle Sicherheit. Eingesetzt werden leistungsstarke PCs vom Atom - bis zum i7-Prozessor, sowie sehr hochwertige Panels.

Alle Modelle verfügen über VESA-Befestigungen, damit sie auch mit Decken- oder Standhalterungen verwendet werden können.

- von 26“ bis 65“
- W-LAN (opt.)
- Webcam (opt.)
- optischer Touchscreen (opt.)
- Schutzglasscheibe (opt.)
- Lackierungen in anderen RAL-Farben möglich

Features:

- Extra flaches Gehäuse
- Stabiler Stahlrahmen
- Robust und vandalismusgeschützt
- TFT's 26“ bis 65“
- IP-65 Front (optional)
- Sunlight Display (optional)



Datenblatt: All-In-One PC's - Industry-Line

Technische Daten:

- Gehäuse: Stahl
- Wandmontage, Deckenmontage, Standfuß
- Auflösung: 1920 x 1080 „FULL HD“
- CPU: Intel ATOM 1,6 GHz bis zu i7
RAM: 2 GB bis 4 GB
HDD: 2,5“ 320 GB bis 1 TB SATA
I/O: 1 x PS/2, 2 x RJ45, 4 x USB 2.0
I/O Optional: 1 x COM, 1 x VGA, 1 x Line-Out, 1 x HDMI,
1 x DVI
- Operating Temp. 0 - 50 C°
- Betriebssystem: Microsoft Windows 7 Pro./ 8



Optionen:

- Bildschirme: 26“ bis 65“
- Touchscreen
- Kioskbrowser: Sitekiosk
- PC-Konfiguration nach Wunsch
- Webcam
- Sicherheitsglas
- kein, oder andere Betriebssysteme



Datenblatt: All-In-One PC's - Industry-Line

Performance			
PC-Varianten			
Prozessor	ATOM D2550 (2 x 1,86 GHz)	Intel i5-S2400 (4 x 3,1 GHz)	Intel i7 (4 x 3,4 GHz)
Arbeitsspeicher	4 GB	4 GB	4 GB
Festplatte	320GB	320GB	320GB
Betriebssystem	WIN7pro /8/ keines	WIN7pro /8/ keines	WIN7pro /8/ keines
Optionen:			
8 GB Arbeitsspeicher			
128 GB SSD			
256 GB SSD			
512 GB SSD			
WLAN			

