

Artikelnummer: 188143

Kurzbeschreibung: Vochtbestendige ledlamp FRISCH-Licht, lichtkleur neutraal wit, l 1500 mm, 36 W



Langbeschreibung: Led-vochtbestendige lamp FRISCH-Licht, Lichtkleur neutraal wit, div. uitvoeringen: Met de lichtgrijze LED-vochtwerende LED-armatuur van FRISCH-Licht kunt u ruimtes met neutraal wit licht verlichten. De diffusorarmatuur is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met verschillende vermogenswaarden. Het is niet eenvoudig om alle soorten lampen in vochtige ruimtes te installeren. Ze moeten voldoen aan de beschermingsnormen, vooral in een drukke bedrijfsomgeving. De FRISCH-Licht vochtwerende armatuur voldoet aan beschermingsklasse IP66 en is daarom volledig stofdicht en beschermd tegen sterke waterstralen. Bovendien is de behuizing stootvast en brandvertragend. Na gebruik is het materiaal volledig recyclebaar. De levensduur van de lamp is tot 30.000 uur met een lichtdegradatie van L70 - wat betekent dat de lamp nog steeds 70 procent van zijn lichtsterkte kan leveren. De lichtkleur van de LED-vochtwerende armatuur is 4.000 Kelvin, die een aangenaam neutraal wit licht produceert. Afhankelijk van de uitvoering heeft de lamp een lichtstroom van 2.500 tot 6.000 lumen en verbruikt hij tussen 24 en 50 Watt. De lamp is ook verkrijgbaar in twee maten met een lengte van 1200 mm of 1500 mm. In de kortere versie kunt u tot 12 armaturen in serie aansluiten, in de langere versie tot 9 armaturen. De installatie is bijzonder snel en comfortabel dankzij de van buitenaf toegankelijke aansluitklem. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. De lampen in de armatuur kunnen niet worden vervangen.

Meer details:

- Roosterarmatuur voor vochtige ruimten
- Behuizing stootvast, brandvertragend en recyclebaar en stootvast
- Beschermingsklasse: IP66/IK08 door middel van bedrading
- Elektronische LED-driver
- Lichte kleur: Neutraal wit (4.000 K)
- Kleurweergave-index: CRI > 80
- LED-levensduur: L70 (Tq 25 -°C) ca. 30.000 uur (Tq 25 -°C)
- Lichtstroom: 2.500 lm | 4.000 lm | 4.000 lm | 6.000 lm | 6.000 lm
- Vermogen: 24 W | 36 W | 50 W | 50 W
- Aansluitbaar in serie: 12 armaturen (L 1200 mm), 9 armaturen (L 1500 mm)
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij extern toegankelijke klemmenstrook
- Materiaalbehuizing & frontdelen: polycarbonaat
- Kleur behuizing: Lichtgrijs
- Afmetingen: L 1200/1500 x L 1200/1500 x B 68 x H 60 mm.

