

Artikelnummer: 308881

Kurzbeschreibung: Stapelaar Pramax TX 12/25 incl. ingebouwde batterij en oplader

Langbeschreibung: Stapelaar Pramax TX 12/25 incl. ingebouwde batterij en oplader: De Pramac TX 12/25 is een model dat dankzij de polyurethaan wielen zijn rolcapaciteit ook bij volle belasting behoudt. Elektrisch heffen en handmatig verplaatsen, de instelbare buffer zorgt voor minimale trillingen en garandeert een veilig tillen, zelfs op grote hoogte. De Pramac TX 12/25 is een vorkheftruck die elektrisch tilt en handmatig beweegt. De Pramac TX 12/25 kan lasten tot 1200 kg heffen tot een hoogte van 2500 mm. Grote stabiliteit garandeert een veilig tillen. Bovendien is de Pramac TX 12/25 uitgerust met polyurethaan wielen, waardoor het gemakkelijker is om onder volle belasting te rollen. De aangekoppelde voetrem beveiligd de truck ook tijdens het parkeren. Door het hoge laad- en hefvermogen is de truck uitgerust met verstelbare buffers die mogelijke trillingen tot een minimum beperken. Voor de geïntegreerde accu is het systeem uitgerust met een acculader die het heffen van lasten automatisch blokkeert als de lading te laag is. De Pramac TX 12/25 truck heeft ook een batterij sleutel voor extra bescherming tegen onbedoeld tillen. Met deze toets kan de stapelaar ook via de accuspanning worden in- en uitgeschakeld.

Technische details

- Draagvermogen: 1200 kg
- Zwaartepunt: 600 mm
- Hefhoogte: 2500 mm
- vorklengte: 1150 mm
- Vork breedte en hoogte: 150 x 70 mm.
- Totale lengte: 1850 mm
- Minimale benodigde ruimte: 1780 mm.
- Maximale benodigde ruimte: 2985 mm
- Draaicirkel: 1760 mm
- Wielen: Nr. 2/2 polyurethaan/nylon
- hijsmotor: 2,2 kW
- Batterijspanning: 24 V
- Batterijcapaciteit: 74 Ah
- Spanning van de batterijlader: 24 V
- Capaciteit batterijlader: 13 A
- Eigen gewicht met batterij: 433 kg

