



QUICK KLICK - mit nur einem Klick!


QUICK KLICK - einfach, hochwertig.

Das bewährte Gardena Kupplungssystem gibt es nun auch aus hochwertigem Messing. Die Schlauchverbinder und Hahnanschlüsse sind schlagfest und trotzen der UV-Strahlung ohne zu ermüden. Neben den klassischen Komponenten bieten wir hochwertige Gieß- und Reinigungsgeräte für verschiedene Einsatzzwecke.

Spezifikationen für Gartenschlauch-Schlauchkupplungen bis 10 bar

Körper:	Messing,
Dichtung:	NBR
Klemmring:	Nylon
Temperaturbereich:	0°C bis max. + 60°C
Betriebsdruck:	0 - 8 bar
Medium:	Wasser

KUGELAUSLAUFHAHN mit zusätzlichen Abgang



WINKELHAHNANSCHLUSS 3/4"
Innengewinde x Steckkupplung

SCHLAUCHVERBINDER 1/2"
15 x 15 mm
SCHLAUCHVERBINDER 3/4"
19 x 19 mm



KUPPLUNG
Doppelstecker



STECKKUPPLUNG
x 1/2" Tülle



ANSCHLUSS 3/4"
Innengewinde
Außengewinde
3/4" ohne Wasserstop
3/4" mit Wasserstop



Y-VERTEILERSTÜCK
3 x Steckkupplung



PROFI
GARTENSPRITZE



GARTENSPRITZE mit Flexschlauch



SCHLAUCHANSCHLUSS
mit 6 Kugeln
1/2" ohne Wasserstop
1/2" mit Wasserstop
3/4" ohne Wasserstop
3/4" mit Wasserstop