



Opis:

pudełka przezroczyste wielkość 4, kolor: czerwony, z wysokoudarnego polistyrenu o szczególnie stabilnym kształcie (PS), do wysokich obciążeń i długiej żywotności

- możliwe zastosowanie: do systemów transportowych
- niezawodna możliwość układania w stopy w poprzek i wzdłuż
- zintegrowany uchwyt na etykiety
- możliwość przechowywania żywności (certyfikat RAL)
- wielkość 4 w 5 kolorach (czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym, szarym)
- Objętość przestrzenna / pojemność: 6,75 l / 3,94 l
- nośność 30 kg / obciążenie stosu: 742 kg
- odporność na temperaturę: od -20°C do +70°C, nie zawierają bisfenolu A (BPA)
- oddzielne akcesoria: Etykiety z folią ochronną
- szerokie możliwości rozbudowy przez różne systemy zawieszania: Metalowe szyny ścienne do dużych obciążeń, regały stojące i mobilne
- t = głębokość= 336 mm b = szerokość=205 mm h = wysokość=154 mm
- Wymiary wewnętrzne: 291x168x138 mm

Informacje:

Produkt

Numer produktu	654100
GTIN	4007228700459
Taryfa celna	39231090
Jednostka opakowania (JO)	12

Kolor	czerwony
Objętość w l	6,75
Masa (kg)	0,61
D x S x W (mm)	336 x 205 x 154

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	12
D x S x W (mm)	334 x 422 x 681

Masa brutto OJ (kg)	7,32
---------------------	-------------

Paleta

Liczba pudełek	18
Liczba warstw	3
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 2,193

kartony/warstwa	6
Masa (kg)	151,76