



Description:

- Drychter DUO en polyéthylène incassable (PE-HD), rouge et couleur naturelle
- très bonne résistance chimique aux acides, lessives et autres produits chimiques
 - pas de débordement lors du remplissage et du vidage des liquides
 - pas de gouttes après le retrait
 - graduation pour un dosage précis
 - deux variantes : rouge pour l'atelier et la voiture, couleur naturelle pour la maison
 - démontable pour le nettoyage – et se remonte en quelques secondes
 - avec anse de suspension
 - ϕ = ϕ d'ouverture du drychter = 140 mm
 - e = ϕ de l'embout de sortie = 15 mm
 - Capacité de contenance env. 400 ml

Informations:

Article

Numéro d'article	959090
GTIN	4007228959062
Tarif douanier	39241000
Unité d'emballage (VE)	12

Volume en l	0,40
Poids (kg)	0,14
T x B x H (mm)	140 x 140 x 167

Suremballage

Contenu en morceaux	12
T x B x H (mm)	515 x 297 x 314

Poids par récipient (kg)	2,015
--------------------------	--------------

Palette

Nombre de cartons	36
Nombre de couches	6
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,034

Carton par étage	6
Poids (kg)	92,54