

**Artikelnummer:** 121343

**Kurzbeschreibung:** Schiebebügelwagen mit Auffangwanne, Stahl/Stahlblech, Enzianblau/silber, L 990 x B 590 mm, mit Querstrebe, TPE-Rollen mit EasySTOP, bis 250 kg

**Langbeschreibung:** Der Plattformwagen besitzt eine verzinkte Ladefläche aus Stahlblech und kann in zahlreichen betrieblichen Bereichen zum Einsatz kommen.

Um die gängigen Anforderungen im Betrieb zu erfüllen, besitzt er eine Länge von 990 mm. Auf der 590 mm breiten Ladefläche finden kleinere Güter bequem Platz.

Etwas schwerere Waren lassen sich mit dem Plattformwagen mit einer Traglast von 250 kg komfortabel und sicher transportieren. Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem über einem Etagenboden.

Um Mobilität und Handling zu erleichtern, ist der Plattformwagen mit zwei Lenkrollen mit EasySTOP

sowie zwei Bockrollen auf Kunststoffelgen ausgestattet. Mit Faden- und Fussschutz ausgerüstet, werden Verletzungen erfolgreich vermieden. Dank der mit thermoplastischem Gummi bereiften Rollen bewegt sich der Plattformwagen besonders leise.



**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4035694010543