

**Artikelnummer:** 157553

**Kurzbeschreibung:** K+K Klebetechnik  
Gewebeklebepunkte, 30 mm, Dicke 0,3 mm, 1.000  
St./Rolle, Silber, temperaturbeständig

**Langbeschreibung:** K+K Klebetechnik  
Gewebeklebepunkte, 30 mm, Dicke 0,3 mm, 1.000  
St./Rolle, Silber, temperaturbeständig: Die K+K  
Klebetechnik-Gewebeklebepunkte ermöglichen  
Ihnen das schnelle und dauerhafte Kennzeichnen  
von vielen verschiedenen Objekten im  
gewerblichen Bereich, insbesondere von  
Verpackungen. Die praktischen K+K Klebetechnik  
Gewebeklebepunkte haben einen Durchmesser von  
30 mm und sind damit auch aus größerer  
Entfernung gut sichtbar. Es handelt sich bei den  
silbernen Markierungs- und Kennzeichnungspunkten um ausgestanzte Formteile von 0,3  
mm Dicke, die aus 70-Mesh-Gewebe mit einer Polyethylen-Beschichtung bestehen. Da  
dieses Material feuchtigkeitsabweisend ist, können Sie die Klebepunkte auch für  
kleinflächige Abdichtungsarbeiten verwenden. Die vielseitig einsetzbaren Punkte zeichnen  
sich durch ihre hohe Klebekraft aus. Ihr Klebemittel auf Basis von Naturkautschuk haftet  
sogar auf rauen Oberflächen hervorragend. Gleichzeitig können Sie die Klebepunkte ohne  
Schwierigkeiten und rückstandsfrei wieder abziehen. Die Markierungspunkte weisen eine  
Temperaturbeständigkeit zwischen minus 35 -GradC und plus 80 -GradC auf. Sie  
bekommen diese hochwertige Markierungshilfe auf einer Rolle mit 1.000 Stück. Weitere  
Details: Für viele Markierungs- und Kennzeichnungsarbeiten sowie kleinere Abdichtungen  
geeignet Ohne Schere zu verarbeiten Temperaturbeständigkeit: -35 -GradC bis +80 -  
GradC Wasserabweisend Klebstoff aus Naturkautschuk mit großer Haftkraft Leicht und  
ohne Rückstände abziehbar Auf Rolle aus robustem Karton (Innendurchmesser: 3a'çâ,--  
³) Material Oberseite: 70-Mesh-Gewebe mit PE-Beschichtung Farbe: Silber Durchmesser:  
30 mm Dicke: 0,3 mm Verpackungseinheit: 1.000 Stück je Rolle

