

TROAX

Doppel-Flügeltür für Maschinen-Schutzgitter

Höhe x Breite 1400 - 2200 x 2000 mm,
 Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm,
 verschließbar mit Safe Lock, aus Stahl
 mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau

Artikelnummer: 523766



TROAX Doppelflügeltür für Maschinen-Schutzgitter

Doppel-Flügeltür für Maschinen-Schutzgitter

- Höhe x Breite 1400 - 2200 x 2000 mm
- Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm
- beim Öffnen/Schließen der Tür schaltet die Maschine sich automatisch aus/ein
- verschließbar mit Safe Lock
- Rahmen aus Vierkantrrohr
- aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau






Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Drahtstärke	3 mm
Sicherheitsausstattung	Maschinen-Schutzgitter	Stellwand Funktion	beim Öffnen/Schließen der Tür schaltet die Maschine sich automatisch aus/ein

Gitterelement	Doppel-Flügeltür	Schließsystem	Safe Lock
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Profil	Vierkantrrohr
Breite	2000 mm	Material	Stahl
Höhe	1400-2200 mm	Oberfläche	lackiert
Höhe Masche	100 mm	Farbe	staubgrau // RAL7037
Breite Masche	20 mm	Gewicht	39,5 kg

Dazu passt auch ...

144768		Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm, 2 x Lochplatte, 2 x Schlitzplatte, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen, mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte
208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
210871		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange