

Artikelnummer: 96023

Kurzbeschreibung: Werkstückwagen, 75/75/5 mm, 1200 x 800 mm, Tragfähigkeit 500 Kg

Langbeschreibung: Werkstückwagen, 75/75/5 mm, 1200 x 800 mm, Tragfähigkeit 500 Kg: Für den mobilen Einsatz. Material stets übersichtlich und griffbereit. Profilstahl-Konstruktion. Fest eingeschweißtes Drahtgitter zur Aufnahme der Träger. 2 Abstellflächen aus MDF-Platten in Buchedekor. 2 Lenkrollen mit Radfeststellern und 2 Bockrollen. TPE-Bereifung, Rillenkugellager. Serienmäßig pulverbeschichtet in Blau (RAL 5010) Tragfähigkeit: 600 kg Außenmaße: L 1350 x B 800 mm Abstellflächen: L 1200 x B 200 mm Gesamthöhe: 1480 mm Gitterwand-Neigung: 8 Grad Maschenweite: 75 x 75 mm Rad : 200 mm Lieferung ohne Materialträger (separat bestellen)

EAN/GTIN: 4250448503335

