

## Slingers · DIN 469 recht met vierkant eind DIN 79

24330.0130



### Productbeschrijving

Bij deze handgrepen is de gietnaad geslepen en gestraald. Het gat is bewerkt.

### Materiaal

#### Kegelgreep

- staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd

#### Slinger

- gietwerk, kunststof gecoat, zwart

### Tekening



### Bestelinformatie

l	s H11	e min.	Afmetingen					d <sub>3</sub> Kegelgreep Ø	[g]	Artikelnr.
			d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> ~	h <sub>3</sub>			
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F										
100	12	16,1	12,6	28	28	21	98	20	278	24330.0130

### Voldoet

#### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

#### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 14.06.2023

#### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."