


iQ100, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber LE63MAC00



Sonderzubehör

LZ10IMA00 Standard Geruchsfilter

Die nach vorn aufklappbare Zwischenbauhaube mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance ist unsichtbar in die Oberschrankzeile eingebaut.

✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 500 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 10.3 kg
 Steuerung: mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen: 3
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 368 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 272 m³/h
 Max. Luftmenge: 368 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 62 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 / 120 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242003806470
 Anschlusswert: 126 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage



iQ100, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber LE63MAC00

Ausstattung

Bauform

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB

Maße

- Zur Montage zwischen Hängeschränken
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 126 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ100, Zwischenbauhaube, 60
cm, Silber
LE63MAC00**

Maßzeichnungen

