

Krause

escabeau grande hauteur à marches roulant

STABILO® Professional

accès à un côté, 12 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur 2,8 m, estrade largeur x profondeur 500 x 450 mm, longueur de lisse 4,1 m, main courante double face, en aluminium

Numéro d'article: 139760



Krause Escabeau industriel STABILO® Professional

stockage peu encombrant

escabeau grande hauteur à marches roulant

- accès à un côté
- 12 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- hauteur 2,8 m, estrade largeur x profondeur 500 x 450 mm
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 4,8 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 4,1 m
- application sûre grâce à main courante, entretoise, étrier de sécurité avec chaîne et protection contre l'écartement
- main courante double face
- entretoise largeur 1,1 m
- sabots antidérapants et 2 roulettes en extrémité de lisse
- pliage rapide pour un gain de place
- en aluminium

- À l'état posé, hauteur 3800 mm
- poids 27,5 kg
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|---|
| technique de montée | escabeau | fonction rabattable | pliage rapide pour un gain de place |
| type d'échelle | escabeau grande hauteur à marches roulant | largeur entretoise | 1,1 m |
| matériau | aluminium | roulant | oui |
| utilisation | à un côté | main courante | double face |
| longueur de longeron | 4,1 m | équipement de sécurité échelle | main courante, entretoise, étrier de sécurité avec chaîne et protection contre l'écartement |
| hauteur | 2,8 m | étrier de sécurité | oui |
| largeur d'estrade | 500 mm | protection contre l'écartement | oui |
| profondeur d'estrade | 450 mm | exécution échelle | à deux parties |
| hauteur de travail | 4,8 m | bac | non |
| nombre de marches | 12 | Pour escalier | non |
| type de marche/d'échelon | marche(s) en tôle striée | soubassement | sabots antidérapants et 2 roulettes |
| profondeur des marches | 80 mm | garantie | 10 années |
| hauteur | 3800 mm | Poids | 27,5 kg |
| rabattable | oui | | |