

## bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 175 x 400 x 300 mm, capacité 14,5 l, en polypropylène en vert, Parois plein avec ouverture de prise sur la face avant, fond plein

lot 4 pièce

Numéro d'article: 509486



## Bac gerbable norme Europe

### pour charges lourdes

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 175 x 400 x 300 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 155 x 360 x 260 mm
- capacité 14,5 l
- force 40 kg
- capacité de gerbage 500 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en vert
- Parois plein avec ouverture de prise sur la face avant, fond plein
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- transport facile grâce à poignées
- avec porte-étiquettes sur tous les côtés
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de récipient bacs gerbables


finition paroi ouverture de prise sur face

|                      |               |                                  |                                     |
|----------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|                      |               |                                  | avant                               |
| norme européenne     | oui           | champ d'inscription              | porte-étiquettes sur tous les côtés |
| capacité             | 14,5 l        | soubassement                     | plein                               |
| hauteur              | 175 mm        | fond renforcé par                | rainures de renfort                 |
| longueur             | 400 mm        | charge                           | 40 kg                               |
| largeur              | 300 mm        | capacité de gerbage              | 500 kg                              |
| hauteur intérieure   | 155 mm        | couvercle                        | en accessoires (non compris)        |
| longueur intérieure  | 360 mm        | convient pour aliments           | oui                                 |
| largeur intérieure   | 260 mm        | considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter   |
| matériau             | polypropylène | convient pour les convoyeurs à r | oui                                 |
| recyclable           | oui           | dispositif de support            | poignées                            |
| gerbable             | oui           | couleur                          | vert                                |
| emboîtable           | non           | quantité par unité de commande   | 4                                   |
| pliable              | non           | garantie                         | 5 années                            |
| structure de cloison | plein         | Poids                            | 4,4 kg                              |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 509423 |   | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 80 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite                            |
| 509424 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 100 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite                           |
| 509425 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite                           |
| 509428 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 10 mm, en polypropylène en anthracite                          |
| 509580 |  | couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, longueur x largeur 400 x 300 mm |
| 509583 |  | couvercle rabattable, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, longueur x largeur 400 x 300 mm  |
| 509586 |  | Étiquette pour bac gerbable norme Europe, pour hauteur de récipient 120 mm, en blanc   |
| 509594 |  | Barre de transport, pour bac gerbable hauteur x largeur 175 x 300 mm   |
| 509597 |  | plombs, pour bac gerbable  |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 202875 |  | diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique |
|--------|---|---|

529885



rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion