

## Hanselifter table élévatrice électrique mobile

force 350 kg, plateforme longueur x largeur 910 x 500 mm, cisaille double en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir

Numéro d'article: 520990



## Hanselifter Table élévatrice

### Force 350 kg

table élévatrice électrique mobile

- force 350 kg
- plateforme longueur x largeur 910 x 500 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair
- exécution de la levée électrique
- vitesse de levage en charge 90 mm/s, sans charge 110 mm/s
- cisaille double en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
- structure acierrigide
- avec adaptateur secteur 230V/50 Hz, fonctionnement sans fil possible
- avec chargeur intégré
- avec poignée
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes avec bandage

polyuréthane

- longueur x largeur 1180 x 500 mm
- poids 142 kg

## Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	soubassement	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de table élévatrice	table élévatrice mobile	matériau de roulettes	polyuréthane
charge	350 kg	Ø de roue	125 mm
longueur de plateforme	910 mm	longueur	1180 mm
largeur de plateforme	500 mm	largeur	500 mm
hauteur de levage (min.)	370 mm	fonction de pesage	non
hauteur de levage (max.)	1300 mm	alimentation	adaptateur secteur 230V/50 Hz, fonctionnement sans fil possible
	920 mm	surface de plateforme	finition peinture époxy
vitesse de levage avec charge	90 mm/s	couleur de la plateforme	bleu // RAL 5012
vitesse de levage sans charge	110 mm/s	surface de ciseaux	finition peinture époxy
exécution cisaille	cisaille double	couleur des ciseaux	noir
commande de levage	électrique	Numéro d'enregistrement DEEE	DE44935883
commande du mécanisme de roulement	manuel	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
poignée	poignée	Marque selon le registre allemand	Hanselifter
matériau	acier	Poids	142 kg
matériau de plateforme	acier		

## Cela s'adapte aussi ...

147738		bac de rétention palettisable PE, pour bidons, volume de rétention 20 l, hauteur x largeur x profondeur 170 x 600 x 400 mm
521526		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal en rouge
526741		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et 2 éléments suivants), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 3068 x 436 mm, charge max. par tablette 150 kg, 3 éléments standard avec 4 niveau(x) chacun avec tablettes en tôle d'acier de qualité, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion