

C+P

armoire d'atelier

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 1200 x 930 x 500 mm, 2 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock, soubassement socle, corps avec thermolaquage, face avant avec thermolaquage

ERGO



Numéro d'article: 524830



C+P Armoire d'outillage et de rangement ERGO

avec portes battantes vitrées

armoire d'atelier



- hauteur x largeur x profondeur 1200 x 930 x 500 mm
- structure en acier soudée
- structure en tôle d'acier
- double porte battante vitrée
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- vitre en verre acrylique de 3 mm d'épaisseur
- 2 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- avec tapis en caoutchouc strié
- avec poignée serrure
- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle

- corps avec thermolaquage
- face avant avec thermolaquage
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie




Détails techniques

type de meuble	armoire	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
type d'armoire	armoire d'atelier	soubassement	socle
type de porte	porte à double battant	matériau	tôle d'acier
hauteur	1200 mm	tablette réglable au pas	15 mm
largeur	930 mm	surface de tablette	galvanisé
profondeur	500 mm	cloison de séparation médiane	non
équipement armoire	tablettes	angle d'ouverture de porte	180 °
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	poignée	poignée serrure
type tablette/niveau	tablette en acier	verrouillable	oui
charge tablette	70 kg	roulant	non
conducteur d'électricité	non	certification	GS // TÜV
surface de corps	thermolaqué	garantie	5 années
surface de face avant	thermolaqué	Poids	49,83 kg
système de fermeture	serrure à cylindre		

Accessoires

230287		serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
405507		tablette pour Armoire de rangement, largeur x profondeur 930 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE