

## HK Montagewagen Modell 1 RAL 7035



### HK 012653

verschweißte Stahlblech-Konstruktion mit 4 gummibereiften Rädern, davon 2 Bock- und 2 Lenkrollen Durchmesser 100 mm feststellbar, Fachböden/Ablagewannen ausgestattet mit einer Gummiriefenmatte, Wagen- Gesamttragfähigkeit 300 kg Die Rollcontainer können unter Werkbänke mit einer lichten Höhe von 800 mm geschoben werden. mit 3 Ablageflächen, davon 1 Fachboden in der Höhe verstellbar, Fachboden-Tragfähigkeit 100 kg Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035, lichtgrau, Fronten RAL 5010, enzianblau 22 Farben ohne Mehrpreis siehe RAL-Farbtabelle Seite 383.

<b>Marke:</b>	HK
<b>Korpusfarbe:</b>	lichtgrau
<b>Frontfarbe:</b>	enzianblau
<b>Farbe RAL:</b>	7035 / 5010
<b>Modell:</b>	1
<b>Rollen-Ø:</b>	100 Millimeter
<b>Gesamttragfähigkeit:</b>	300 Kilogramm
<b>Farbe:</b>	lichtgrau / enzianblau
<b>konfigurierbar:</b>	Nein
<b>Breite:</b>	570 Millimeter
<b>Höhe:</b>	790 Millimeter
<b>Tiefe:</b>	680 Millimeter
<b>Material:</b>	Stahlblech
<b>Korpusfarbe RAL:</b>	7035
<b>Frontfarbe RAL:</b>	5010
<b>Schubladen-Einzelverriegelung:</b>	nein
<b>Schlossart:</b>	Zylinderschloss
<b>Leergewicht:</b>	31 Kilogramm
<b>Ablageflächen:</b>	3 Stück
<b>Bockrollen:</b>	2 Stück
<b>Lenkrollen:</b>	2 Stück

<b>Rollenfeststeller:</b>	2
<b>Name:</b>	Rollcontainer