

Artikelnummer: 129885

Kurzbeschreibung: Paketwagen mit Längswänden, 1 Rückwand, 1000 x 670 mm

Langbeschreibung: Paketwagen mit Längswänden, 1 Rückwand, 1000 x 670 mm: Schweres leicht bewegen! Ideal für den internen Transport mittelschwerer Güter. Aus Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Ladeflächenauflagen aus Winkelstahl 25/25/3 mm. Pulverbeschichtet in Enzianblau (RAL 5010). Etagenböden nicht nachrüstbar, Nutzhöhe: 1600 mm, Gesamthöhe: 1880 mm, Längswände einhängbar. Stirnwände fest auf Grundrahmen geschweißt. Ladefläche: 1000 x 670 mm Außenmaße: 1200 x 700 mm
Ladeflächenhöhe: 280 mm Schiebgriffhöhe: 600 mm
Tragkraft: 500 kg Rad a'Ëœ: 200 mm
Eigengewicht: 68 kg



EAN/GTIN: 4250448502420