

Artikelnummer: 96820

Kurzbeschreibung: Magazinwagen, 800 x 500 mm

Langbeschreibung: Magazinwagen: Die Ladefläche des Magazinwagens besteht aus stabilem Rohr. Der Magazinwagen ist mit einem Schiebebügel und je 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummibereifung ausgestattet. Beide Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3. Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
Ladefläche (B/L/H): 500 x 800 x 190 mm: Tragkraft: 250 kg, Raddurchmesser 125 mm, Aussehen gemäß (B/L) 500 x 900 mm, Schiebegriffhöhe: 900 mm, Gewicht 14 kg
Ladefläche (B/L/H): 700 x 1000 x 270 mm: Tragkraft: 400 kg, Raddurchmesser 200 mm, Aussehen gemäß (B/L) 700 x 1120 mm, Schiebegriffhöhe: 990 mm, Gewicht 25 kg

EAN/GTIN: 4250448500198

