

Termékinformációk

03 07 160

Kombinált fogó

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra
- Vágóélekkel puha és kemény huzalhoz
- Hosszú vágóélek vastagabb kábelre
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 60 HRC
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépésben olajban edzett



Általános

Cikkszám	03 07 160
EAN	4003773015307
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	mártó eljárással szigetelve, VDE szerint bevizsgálva
Súly	254 g
Méret	160 x 67 x 32 mm
Szabvány	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,1 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 10,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	16,0 mm ²
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk