

Informazione prodotto

50 00 250

Tenaglia

DIN ISO 9243

- Per massima sollecitazione
- Apprezzata dai professionisti per la lavorazione precisa
- Usura limitata e peso equilibrato
- Durezza dei taglienti ca. 60 HRC
- Acciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio



Generico	
Art. No.	50 00 250
EAN	4003773022930
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Peso	570 g
Dimensioni	250 x 60 x 27 mm
Norma	DIN ISO 9243
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Technische Attribute	
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 2,2 mm
Lunghezza lama mm	28 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

