

Information produit

83 60 010

Clé serre-tubes en S

Avec réglage rapide

DIN 5234

- Ergot de protection évitant les pincements
- Réglage rapide et précis de l'ouverture par bouton à même la pièce
- Économie d'effort par autoblocage
- Pas de dérèglage intempestif des poignées de la pince
- Grande résistance à l'usure par trempe additionnelle de la denture
- Résistance à l'effort maximale par traitement thermique intégral des poignées
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	83 60 010
EAN	4003773075424
Pince	revêtement poudre, rouge
Poids	955 g
Dimensions	330 x 70 x 25 mm
Norme	DIN 5234
conforme REACH	contient SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 1 5/8 pouces
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 42 mm
Capacité pour écrous, ouverture	42 mm
Diamètre intérieur en pouces	Ø 1 pouces
Diamètre intérieur du tube	25 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



