

Produktinformation

97 21 215 B

Crimpzange

- Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Adern und Crimpen von unisolierten, offenen Steckverbindern
- Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5
- Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf
- Spezialstahl, hochfest



Allgemein

Artikel-Nr.	97 21 215 B
EAN	4003773019695
Zange	schwarz lackiert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	250 g
Abmessungen	230 x 63 x 25 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute



Anwendung	unisolierte, offene Steckverbinder (6,3 mm Steckerbreite)
Kapazität Quadratmillimeter	0,5 — 2,5 mm ²
Anzahl der Nester	3
AWG	20 — 14


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten




97 21 215 B



97 21 215 B



97 21 215 B



97 21 215 B