

Produktinformation

97 51 10

Crimpzange für Westernstecker



- Profiwerkzeug zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel
- Zum Verpressen von 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 11/12 (9,65 mm breit) und Typ RJ 45 (11,68 mm breit); lange Bauform
- Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Mit Längenabschneider und Abmantlungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge
- Mit zusätzlicher Abmantelfunktion für Rundkabel
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	97 51 10
EAN	4003773043171
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	340 g
Abmessungen	190 x 70 x 18 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute



Kapazität	RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm
Anzahl der Nester	2
Anwendungsbereich	Westernstecker

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



