

Broszura informacyjna

97 55 04

Samonastawne szczypce do zagniatania tulejek kablowych Z ładowaniem bocznym



- **Niewielkie rozwarście rękojeści**
- Matryca do zagniatania czworokątnego umożliwia także zagniatanie tulejek kablowych do 16 mm²
- Matryca do zagniatania czworokątnego pozwala uzyskać optymalne powierzchnie styku w złączu
- Przeznaczone do tulejek kablowych Twin 2 x 4 mm² lub 2 x AWG 12
- Do zagniatania tulejek kablowych wg DIN 46228 część 1 + 4
- Samoczynne dopasowanie się określonego rozmiaru tulejki kablowej
- Wysoka jakość zagniatania dzięki blokadzie pozwalającej na otwarcie szczypiec tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte
- Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania
- Optymalne przełożenie siły dzięki dźwigni kolankowej zapewnia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia
- Duży komfort obsługi dzięki poręcznemu kształtowi i niewielkiej wadze
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa specjalnej jakości, hartowana olejowo

Ogólna

Nr art.	97 55 04
EAN	4003773084853
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	459 g
Wymiary	180 x 77 x 21 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zastosowanie	Tulejki bez kołnierza
Zakres pracy w mm ²	0,08 — 10 / 16 mm ²
Liczba gniazd	1
AWG	28 — 6

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



