

Artikelnummer:
92387

EAN-Nummer:
4000870923870

Name

EB Panel Veluna VariFit IP44 4,5W 3000K 75mm Kunststoff

Hersteller
Paulmann

Leuchtmitteldaten

Zündzeit <	0 s
Scheinleistung	12 VA
Nennlichtstrom	360 lm
Bestückung	4,5 W
Entspricht Glühlampe	42 W
Lichtstrom LED-Modul	500 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra

Technische Daten

Anzahl Brennstellen	01
Scheinleistung	12 VA
Gewicht brutto	142 g
Spannung	230 V
Farbtemperatur Bereich	3.000 K
Lebensdauer	30.000 h
aufgenommene Leistung	6 W
Gewicht netto	94 g
Bestückung	incl. 1x4,5 W
Material	Kunststoff
Dimmbar	Nein
Form	rund
Farbe	Satin
Montageort Empfehlung	Wand- und Deckenmontage
Inklusive Leuchtmittel	✓

Kaufmännische Daten II

Verpackungseinheit SAP	1
Verpackungsmaße BxHxL	11,8 x 8,6 x 4,8 cm
Zolltarifnummer	94054231900
Ursprungsland	CN

Kaufmännische Daten

VPE pro Masterkarton	1
Garantie	5 Jahre

Abmessungen

Höhe	10"31 mm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	10"31 x x mm
Einbauöffnung	45-55 mm
Durchmesser	75 mm

Texte

Katalogname	Veluna VariFit
-------------	----------------

