

Cemo bac grande capacité en plastique renforcé de fibres de verre

forme conique, hauteur x longueur x
largeur 285 x 872 x 571 mm,
capacité 100 l, en PFV (plastique
renforcé de fibres de verre) en gris,
plateforme



Numéro d'article: 100557



Cemo Bac grand volume en plastique renforcé de fibres de verre

bac grande capacité en plastique renforcé de fibres de verre




- forme conique
- hauteur x longueur x largeur 285 x 872 x 571 mm
- longueur x largeur intérieures de tablette 746 x 448 mm
- capacité 100 l
- en PFV (plastique renforcé de fibres de verre) en gris
- parois pleines avec surfaces lisses
- plateforme
- Rebord poignée sur tout le pourtour
- empilable pour gain de place
- résistant à la température de -30 °C à +40 °C, ponctuellement jusqu'à +90 °C
- convient pour pour fluides agressifs

Détails techniques




type de récipient	bac grand volume	exécution paroi	lisse, sans soudures
norme européenne	non	soubassement	plein

forme	conique	gerbable	non
capacité	100 l	pliable	non
hauteur	285 mm	emboîtable	oui
longueur	872 mm	possibilité de passage au-dessous	non
longueur intérieure	795 mm	soubassement	plateforme
largeur	571 mm	largeur de charge	655 mm
largeur intérieure	498 mm	poignée	Rebord poignée sur tout le pourtour
Longueur de tablette	754 mm	résistance à la température	-30 °C à +40 °C, ponctuellement jusqu'à +90 °C
Longueur intérieure de tablette	746 mm	convient pour aliments	non
Largeur de tablette	456 mm	considération comme matière dang	fluides agressifs
Largeur intérieure de tablette	448 mm	couvercle	en accessoires (non compris)
matériau	PFV (plastique renforcé de fibres de verre)	couleur	gris
structure de cloison	pleines	Poids	5 kg

Accessoires

100591		plateau roulant, Pour 100 l bac grande capacité en plastique renforcé de fibres de verre, plateau longueur x largeur 754 x 456 mm, hauteur avec récipient 458 mm, structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins
100599		soCLE, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, pour récipient grand volume avec capacité 100 l, hauteur 140 mm
704138		couvercle plat, en PFV (plastique renforcé de fibres de verre), pour récipient grand volume avec capacité 100 l, en gris

Cela s'adapte aussi ...

240194		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium