

Kärcher dekfrees

sproeiergrootte 40, roterende puntstraal, max. druk 300 bar, max. temperatuur 85 °C, van keramiek

Artikelnummer: 119576



KÄRCHER

dekfrees

- sproeiergrootte 40
- roterende puntstraal
- max. druk 300 bar
- max. temperatuur 85 °C
- van keramiek
- hoogte x lengte x breedte 60 x 200 x 60 mm

Technische details

reinigingstype	Accessoires	hoogte	60 mm
type mondstuk	dekfrees	lengte	200 mm
max. druk	300 bar	breedte	60 mm
max. temperatuur	85 °C	materiaal	keramiek
straalsoort	roterende puntstraal	gewicht	0,57 kg
sproeiergrootte	40		

