

BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

force 75 kg, diamètre x largeur 200 x 50 mm, bandage polyuréthane coloris noir, surface de roulement rainuré, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en tôle d'acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris aluminium-argenté, fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 109 mm



Numéro d'article: 139491

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 75 kg
- diamètre x largeur 200 x 50 mm
- bandage polyuréthane coloris noir, surface de roulement rainuré
- silencieuses
- moyeu avec roulement à rouleaux
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- jante en tôle d'acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris aluminium-argenté
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 109 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 58 mm

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|-------|
| manutention dynamique | roulettes | largeur de roue | 50 mm |
| type de roulettes | roulettes pour moyens de manutention | portée | 58 mm |

| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| modèle | roulette pivotante | surface de roulement | rainuré |
| charge | 75 kg | propriété surface de roulement | silencieuses |
| pneumatique | polyuréthane | type de profilé | profilé rainuré |
| Ø de roue | 200 mm | longueur de plaque | 138 mm |
| matériau de jante | tôle d'acier | largeur de plaque | 109 mm |
| roulement | roulement à rouleaux | distance trou de vis | 105x75/80 mm |
| élément de fixation | panneau | Ø de trou de vis | 11 mm |
| conducteur d'électricité | non | surface de jante | finition peinture époxy |
| matériau de boîtier | acier | surface de boîtier | galvanisé, chromaté |
| palier de pivotement | roulement à billes | couleur de la jante | aluminium-argenté |
| frein | sans | couleur des pneumatiques | noir |
| pare-fils | non | Poids | 2,05 kg |
| hauteur totale | 235 mm | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 400701 |  | cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes |
| 438985 |  | roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm |
| 763068 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés |