

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 160 kg, diameter x breedte 260 x 85 mm, banden polyurethaan in blauw, loopvlak met sleuven, naaf met wiellager, velg van plaatstaal met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver, bevestiging met plaat, lengte x breedte 230 x 125 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 139497

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Bokwiel

bokwiel




- draagvermogen 160 kg
- diameter x breedte 260 x 85 mm
- banden polyurethaan in blauw, loopvlak met sleuven
- geluiddempend
- naaf met wiellager
- schroefgatafstand 140x140 mm, schroefgat-Ø 15 mm
- velg van plaatstaal met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 230 x 125 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	wielbreedte	85 mm
roltype	transportapparaatwielen	uitlading	70 mm
bouwmodel	bokwiel	loopvlak	met sleuven
draagvermogen	160 kg	loopvlak eigenschap	geluiddempend

banden	polyurethaan	profieltype	geulprofiel
wiel-ø	260 mm	lengte plaat	230 mm
materiaal velg	plaatstaal	breedte plaat	125 mm
wiellager	wiellager	afstand Schroefgat	140x140 mm
bevestigingselement	plaat	Schroefgat-ø	15 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak velg	m. poedercoating
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromed
rem	zonder	kleur velg	aluminium-zilver
draadvangkappen	nee	kleur banden	blauw
totale hoogte	295 mm	gewicht	3,95 kg

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken