

Rollcart kastwagen

draagvermogen 600 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1150 x 700 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, met 4 lade(n), hoogte x lengte x breedte 940 x 1250 x 700 mm, met TPE-banden

Artikelnummer: 158081



Rollcart milieu-werkplaatswagen

met ladekast

kastwagen

- draagvermogen 600 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1150 x 700 mm
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staalconstructie
- met 4 lade(n)
- hoogte x lengte x breedte 940 x 1250 x 700 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwieken met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager



Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type wagen	kastwagen	banden	TPE
draagvermogen	600 kg	diameter wiel	200 mm
lengte laadvlak	1150 mm	wiellager	groefkogellager
breedte laadvlak	700 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
wagen uitrusting	1 kast, plaatstalen bak met rooster, houten plaat	materiaal	staal
laden aantal	4 stuks	elektrisch geleidend	nee
hoogte	940 mm	oppervlak	m. poedercoating
etages aantal	2 stuks	kleur	lichtgrijs/gentiaanblauw // RAL7035/RAL5010
lengte	1250 mm	duwbeugel aantal	1 stuks
breedte	700 mm	gewicht	112 kg