


Lutz elektrovatpomp

voor diesel, stookolie, motor-,
hydraulische en smeerolie met een
maximale viscositeit van 500 mPas,
maximale pompcapaciteit 87 liter
per minuut, dompelbuis diameter 41
mm, dompeldiepte 1000 mm

Artikelnummer: 200995




IP24



Lutz Elektrische vat- en containerpomp

elektrovatpomp

- voor diesel, stookolie, motor-, hydraulische en smeerolie met een maximale viscositeit van 500 mPas
- maximale pompcapaciteit 87 liter per minuut
- transporthoogte 19 m





- dompelbuis diameter 41 mm, dompeldiepte 1000 mm
- schroefdraad 1"
- motor met 500 W
- pomp van aluminium



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	dompelbuisdiameter	41 mm
vaten-/containerhandling	pomp	dompeldiepte	1000 mm
pomptype	elektrovatpomp	set	nee
medium	diesel, stookolie, motor-, hydraulische en smeeroilie	aansluiting	1"
max. viscositeit	500 mPas	materiaal pomp	aluminium
opslagbak	vat, container	materiaal behuizing	kunststof
bediening	elektrisch	max. transportvermogen	87 l/min
max. pompcapaciteit l/min	87 l/min	motorvermogen	500 W
transporthoogte/zuighoogte	19 m	gewicht	4,5 kg

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm